



充電式暖房ウェアシリーズ

本体のみ
バッテリー・バッテリーホルダー・充電器別売

暖房ジャケット
CJ205D

暖房ベスト
CV202D

暖房ひざ掛け
CB200D



Cordless
Heated
Vest

4ヶ所
発熱

暖房ベスト CV202D



Cordless
Heated
Jacket

5ヶ所
発熱

暖房ジャケット CJ205D

マキタバッテリーで、素早く暖かく

充電式暖房ウェアシリーズ



Cordless Heated Blanket



大型
発熱
(1ヶ所)

暖房ひざ掛け CB200D



18V

14.4V

10.8V

スライド式リチウムイオンバッテリー搭載


NEW

※ バッテリーホルダー・バッテリーは別販売品です。写真の発熱表現はイメージです。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……


Cordless Heated Series




※2 -5°の環境下、背中部分で温度を測定した場合。Highモードの場合。

実使用時の温度変化

スイッチ
OFF



スイッチ
ON



-5°の環境下・15分着用時の変化

温度
低 高



発熱体を増やし、広範囲を暖かく

マキタバッテリーで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。



4ヶ所
発熱

電源OFFでも暖かい

フリース
裏地

首元まで暖かく、動きやすい
インナーベストとして



アクティブな
動きを妨げない



上着の下に着ても
動きやすい



洗濯乾燥機が使用可能

バッテリーとバッテリーホルダを外せば
洗濯乾燥機が使用可能。

洗う場合は洗濯注意タグの内容に従ってください。

※季節商品のため、在庫をご確認下さい。



本体
のみ

充電式暖房ベスト
CV202DZ

標準小売価格18,100円(税別)

バッテリー、バッテリーホルダ、充電器別売

サイズ:S・M・L・LL・3L・4L

[素材] 表地:ポリエステル100% サイド:ポリエステル85%、ポリウレタン15% 裏地:ポリエステル100%

温度切替/3段階 (BL1860B使用時) ※1



約10時間 約20時間 約35時間



※ バッテリーホルダ・バッテリーは別販売品です。写真の発熱表現はイメージです。 ※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。


ジャケット&ベストに加え、ひざ掛けが新登場



5ヶ所
発熱

電源OFFでも暖かい
ブラッシュド
トリコット
裏地

スタイリッシュな新デザイン
アウタージャケットとして



優れた防水・透湿性で快適に

小雨程度の水の浸入を防ぎ、汗等の湿気を逃がすことで
蒸れずに快適な着心地。
(CJ205DZ)



洗濯乾燥機が使用可能

バッテリーとバッテリーホルダを外せば
洗濯乾燥機が使用可能。

洗う場合は洗濯注意タグの内容に従ってください。



NEW

本体のみ
充電式暖房ジャケット
CJ205DZ

標準小売価格 21,000円(税別)
バッテリー、バッテリーホルダ、充電器別売

サイズ:S・M・L・LL・3L・4L

【素材】表地:ポリエステル100% サイド:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%

温度切替/3段階 (BL1860B使用時) ※1

High → Medium → Low
約8.5時間 約14時間 約35時間



18V

14.4V

10.8V

スライド式バッテリー仕様

Cordless Heated Series



Cordless
Heated Blanket

大型
発熱

(1ヶ所)

電源OFFでも暖かい

フェイクファー
裏地

休憩時間にサッと使える
足元からの冷気をシャットアウト

スナップボタン

ドローコード

大型発熱体
350mm×250mm

表:こげ茶/裏:茶

表:黒/裏:紺

バッテリー収納ポケット



肩掛け、腰に巻いても使える

3つのスナップボタン+ドローコードで様々な使い方が可能。



洗濯乾燥機が使用可能
バッテリーとバッテリーホルダを外せば
洗濯乾燥機が使用可能。

洗う場合は洗濯注意タグの内容に従ってください。

本体
のみ

充電式暖房ひざ掛け
CB200DBK黒/Nこげ茶

標準小売価格9,700円(税別)
延長コード、収納袋付/
バッテリー、バッテリーホルダ、充電器別売

サイズ:140cm×70cm

【素材】表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%

温度切替/3段階^{※1}(BL1860B使用時)

High → Medium → Low

約10時間

約20時間

約35時間

↑

NEW