




消火器ケース 据置
KS-FE01F / KS-FE01S



詳細図



特長

- 10型消火器対応機種。
- 屋内仕様。
- 移動が自由自在なのでさまざまなスペースへ設置できます。

表示プレート(別売品)



表示部は蓄光式です。(中略)

タイプ	サイズ(W×H)	品番	税込価格(税別価格)
L	243×203	KS-FE480	¥1,760(¥1,600)
M	243×83	KS-FE490	¥1,540(¥1,400)

製品仕様

サイズ(W×H×D)	色	品番	税込価格(税別価格)	仕上 本体	材質 本体	質量
270×600×250	□ ホワイト	KS-FE01F-W	¥16,170 (¥14,700)	粉体塗装	スチール(SECC) t=1.2mm	4.8kg
	■ ブラック	KS-FE01F-BK	¥16,170 (¥14,700)			
	■ ステンレス ヘアーライン	KS-FE01S	¥19,470 (¥17,700)	ヘアーライン仕上	ステンレス(SUS304) t=1.2mm	4.7kg

注) 消火器本体は別途お買い求めください。注) 収納可能な消火器サイズは高さ600mm以下、直径145mm以下です。


▲ ●消火器関連の標識の表示基準は短辺8cm以上・長辺24cm以上、色については赤字・白文字と規定されています。(詳細→P.569)この規定を満たさない製品については、表示プレートとの併用をおすすめします。(プレートの表示方法につきましては、所轄の消防署にご確認ください。) ●消火器ケースの中には消火器以外の物は絶対に入れないでください。 ●消火器ケースを踏み台代わりに使ったり、置をかけたらないでください。 ●消火器ケースの扉に熱耐力が加わるようなことをしないでください。 ●清掃は柔らかい布、及び中性洗剤をご使用ください。 ガソリン・ベンジン・シンナー・クレンザー・たわし等は使用しないでください。



消火器ボックス 全埋込
KS-FE01F / KS-FE01S



詳細図



特長

- 10型消火器対応機種。
- 扉内仕様。
- フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)

フックベル (別売品)

消火器を外すとベルが鳴ります。
取付方法→P.303

品番	税込価格 (税別価格)
KS-FE450	¥12,650 (¥11,500)

表示プレート (別売品)



表示部は蓄光式です。(中厚版)

タイプ	サイズ (W×H)	品番	税込価格 (税別価格)
L	243×203	KS-FE480	¥1,760 (¥1,600)
M	243×83	KS-FE490	¥1,540 (¥1,400)

製品仕様

サイズ (W×H×D)	扉色	品番	税込価格 (税別価格)	仕上 本体	扉 本体	材質 本体	重量	
290×693×160	□ ホワイト	KS-FE01F-W	¥22,000 (¥20,000)	粉体塗装 色: ホワイト	-	アクリル 焼付塗装	スチール (SECC) t=2.3mm	9.6kg
	■ ブラック	KS-FE01F-BK				ヘアーライン 仕上	スチール (SECC) t=1.6mm	9.1kg
	■ ステンレス ヘアーライン	KS-FE01S				ステンレス (SUS304) t=2.0mm	9.1kg	
271×656×176	-	KS-FE400N (施工ブラケット)	¥4,950 (¥4,500)	-	-	スチール (SECC) t=1.6mm	2.6kg	
	-	KS-FE440 (防火型施工ボックス)	¥10,450 (¥9,500)	-	-	スチール (SGHC) t=1.6mm	6.4kg	

【付属品】 トラス小ねじ (SUS) M5×10 2本 [施工ブラケット固定用]、軽天ねじ (SUS) 呼び4.2×25 4本 [本体取付用] (KS-FE01F、KS-FE01S)

注) 消火器本体は別途お買い求めください。注) 収納可能な消火器サイズは高さ600mm以下、層径145mm以下です。

▲ ●消火器関連の標識の表示基準は短辺8cm以上・長辺24cm以上、色については赤字・白文字と規定されています。(詳細→P.569) この規定を満たしていない製品については、表示プレートとの併用をおすすめします。(プレートの表示方法につきましては、所轄の消防署にご確認ください。) ●消火器ボックスの中には消火器以外の物は絶対に入れないでください。●消火器ボックスを踏み台代わりに使ったり、腰をかけたりしないでください。●消火器ボックスの扉に無理な力が加わるようなことをしないでください。●扉付の消火器ボックスは、扉を開けてご使用ください。●清掃は柔らかい布、及び中性洗剤をご使用ください。ガソリン・ベンジン・シンナー・クレンジング剤等は使用しないでください。