

AICA

NEW

マグネットが使える
高意匠不燃化粧板

メラミン化粧鋼板複合不燃板 マグフィーノ

MAGFINO

メラミン樹脂の強靱な表面、
上質なデザインに、
マグネットの自由をプラス

※掲載の画像はweb画像につき、
実際とは色味、エンボス感などが相違することがございます。
必ず現物サンプルにてご確認ください。

メラミン化粧鋼板複合不燃板 マグフィーノ

MAGFINO

マグネットが使える 高意匠不燃化粧板

空間を引き立てる上質な質感に、
マグネット対応の便利さをプラス。
メラミン樹脂はキズ・汚れにも強く、
住宅から商業施設まで、
さまざまなシチュエーションに対応します。

暮らしの中に溶け込む、

美しさと機能。



玄関



洗面所



子供部屋


住宅以外の空間でも、

使い勝手と意匠を両立。



工場

オフィス



病院



保育施設



マグフィーノの特長

- 1 | 天然素材の質感を再現
- 2 | キズや汚れに強く、お手入れしやすい
- 3 | 施工現場でのカットが可能

国土交通大臣認定
不燃認定番号:NM-5847(1)

化粧層
(メラミン樹脂)

不燃コア層

銅板

t=3mm



マグネットが
使える



お手入れが
簡単で衛生的



水・湿気に
強い表面



丈夫でキズ・
衝撃に強い

鉛筆硬度:9H (JIS K5600-5-4参考)

●測定値であり保証値ではありません。

ラインナップ

大理石調



MPC 20001

柄方向性:有 1

推奨ジョイナー色記号:WHY
推奨シリコーン色記号:7 (M10)

●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

●推奨ジョイナー色記号はアルミジョイナー(プレミアム仕様)の色柄です。推奨シリコーン色記号の()内はマットタイプの推奨色です。


コンクリート調



MPC 20002

柄方向性:無

推奨ジョイナー色記号:WHY
推奨シリコーン色記号:7 (M10)



MPC 20003

柄方向性:無

推奨ジョイナー色記号:HKG
推奨シリコーン色記号:DGR (M11)

設計規格

品番	サイズ	厚み	重量(kg / 枚)	設計価格	出荷単位	納期
MPC □□□□□	3 × 8 (910mm × 2,420mm) ± 2mm	3mm	約15kg	¥63,000 / 枚	1枚 / 梱包	受注生産 2~3週間

●□□□□□には、色柄品番が入ります。

⚠️ ご注意

●材料構成に銅板を使用しているため、チップソーなど電動工具の取り扱いに関する注意事項があります。
必ず施工説明書をご確認の上、専用部材を用いて正しく施工してください。

●火気・熱源周り、浴室や水を大量に使用する施設の内装および屋外では使用できません。

●マグネット用品に表示されている耐荷重を保証するものではありません。

事前に収納物等の重さに耐えられる保持力をご確認ください。

また、水や油が付着している場合、落下の恐れがあるためご注意ください。

●表面に汚染性の強い汚れが付着した場合は、速やかに柔らかい布かスポンジに中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。

(油性ペン、ホワイトボードマーカー、チリペーパーソース、毛染め液など)

●塩分、酸・アルカリまたは塩素系の薬剤など、腐食性のある物質が銅板部分に接触すると、錆等の腐食を引き起こす恐れがあるため取り扱いにはご注意ください。

●目透かし納まりをしないでください(ジョイナー納まり推奨)。

●見る角度や光の当たり方によって、柄の見え方が異なります。

●製法上、製品によって柄位置は異なり、柄は連結しません。

●色柄によって表面外観に白い斑点が見えますが、製品不具合ではありません。

●日光が良く当たる部分に使用すると、通常の屋内使用よりも早く経年変化(変色・退色)する可能性があります。

接着剤

アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系

SE-1

¥1,500 / 本

梱包:20本 / ケース
(333ml カートリッジ / 本)

標準施工量:1本 / 3 × 8サイズ 1枚分



プライマー

溶剤系プライマー ポリウレタン樹脂系

JW-900N

¥3,000 / 缶

梱包:2缶 / ケース(1kg / 缶)

用途:モルタル面・ラワン合板・けい酸
カルシウム板下地に必要です。

標準施工量:1kg / 3 × 8サイズ 3~4枚分



水系プライマー アクリル樹脂系

RA-900

¥6,000 / ケ

梱包:2kg / ケ(ポリ容器)

用途:モルタル面・ラワン合板・けい酸
カルシウム板下地に必要です。

標準施工量:2kg / 3 × 8サイズ 9~11枚分



マグフィーノ専用仮留めテープ

アクリル系

ZKMP30M40 NEW

¥56,000 / ケース

1mm厚 × 40mm幅 × 15m / 巻

梱包:20巻 / ケース

標準施工量:1巻 / 3 × 8サイズ 1枚分



防錆キット

ZKMP50 NEW

¥5,400 / セット

[セット内容]

防錆塗料50g × 1缶

筆 × 1本

攪拌棒 × 1本

マスキングテープ × 1巻

標準施工量:1梱包 / ~45m



マグフィーノ専用施工キット

ZKMP10 NEW

¥5,500 / セット

[セット内容]

専用仮留めテープ × 1巻

専用接着剤 × 1本

標準施工量:

1梱包 / 3 × 8サイズ 1枚分



抗菌・防カビ変成シリコーン マットタイプ

マットな質感にこだわったプレミアムなシーリング材。
骨材を加えた意匠は、モルタル目地のような
重厚感のある納まりを実現。

カラーバリエーション



- シリコーンに汚染性の強い汚れが付着した場合は、速やかに拭き取って除去してください。放置すると汚れが取れなくなる場合があります。
- 本製品は骨材によるザラキを表現した意匠としております。光源の当たり方によっては骨材による陰影が目立つことがあります。

1成分形変成シリコーン系シーリング材

JKM 120T

¥2,800 / 本

梱包:20本 / ケース

(320ml カートリッジ / 本)

標準施工量:12~15m分 / 本

●品番内■■■■に該当する色品番を
入れてご発注ください。



カビに対し増殖抑制効果を示します。



抗菌・防カビ変成シリコーン(マットタイプ)は
2024年度グッドデザイン・ベスト100を受賞
しました。

2本入セット ZCG 102T ■■■■ ¥11,000 / 梱包

[セット内容] シリコーン × 2本、マスキングテープ × 1巻

抗菌・防カビシリコーン

アイカ ジョリールシリコーン樹脂系

JK-57T □ (色品番: 7 DGR)

¥2,400 / 本

梱包:10本 / ケース × 2

(320ml カートリッジ / 本)

標準施工量:12~15m分 / 本

●品番内□に該当する色品番を
入れてご発注ください。



カビに対し増殖抑制効果を示します。



カラーバリエーション



アルミジョイナー(プレミアム仕様) 長さ:3,075mm

質感を追求したプレミアムなジョイナー。

混色塗装による繊細な色変化と、

低艶で目の細かな粒子が、

重厚感と力強い手触りを実現。

カラーバリエーション



胡粉(GOFUN)
色品番: WHY



白銀(HAKUGIN)
色品番: HKG

規格・設計価格

●品番内■■■■には該当する色品番を入れてご発注ください。

用途	納まり図	断面図	品番	表面仕上げ	設計価格 / 本	梱包入数
平目地用 (V形状)			ZCV102 ■■■■	プレミアム仕様	¥8,700	2本入
			ZCV120 ■■■■		¥5,900	20本入
見切り用 (M形状)			ZCM102 ■■■■	プレミアム仕様	¥8,700	2本入
			ZCM120 ■■■■		¥5,900	20本入
出隅用 (X形状)			ZCX102 ■■■■	プレミアム仕様	¥14,000	2本入

- 本塗装仕様は、混色塗装による色のゆらぎを表現した意匠としており、位置による色の濃淡があります。
- 現物サンプルをお取り寄せいただく際は、実製品から切り出したサンプルのため、納入される製品と色調差がある場合があります。

マグフィーノ専用チップソー

マグフィーノのカットに適した

耐久性と切れ味を

両立したチップソー。



ZKMP9D NEW

¥28,500 / 枚

(φ125mm × 1.2mm × 60P)

梱包:1枚

●セラー用チップソー「ZK-9」ではカットできません。

施工説明書

施工方法について詳しくはこちら



業務用

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

●アイカカタログセンター

☎ 0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間:9:00~17:00

TEL 052-409-1471

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月~金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログ・サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。

※フリーダイヤルは、携帯電話一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017



カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/>



AICA アイカ工業株式会社

- 改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 商受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明を受け、至急当社へご連絡ください。
- また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

G617A 25.11.1M.IW